



Inställbart spännjärn, Spårbredd a: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	370680 10
GTIN	4020772070267
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårlängd f	30 mm
Spårbredd a	10 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 101080
Avstånd e spets till spår	15 mm
spännhöjd h	8 - 32 mm
längd L	80 mm

bredd B	30 mm
höjd H	15 mm
Typ	6314V
Produktslag	Spännjärn