

**Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438190 0-10
GTIN	4031452200096
Artikelklass	46C

Beskrivning**Utförande:**

Tjockleksmätare med lyftknapp (mätkraften oberoende av användaren), i fickformat. Härdade och slipade mätytor.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 10 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,02 mm
mätytor – Ø	6,35 mm
kapacitet	18 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare
Mätteknik	analog

förpackning

Stabil box

Kalibrering

C6

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/438190-0-10>
