



Inställbart spännjärn, böjt, Spårbredd a: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	370720 18
GTIN	4020772071318
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spår	51,5 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1816125
Spårbredd a	18 mm
Spårlängd f	50 mm
spännhöjd h	36 - 69 mm
höjd H	25 mm
längd L	160 mm

bredd B	18 mm
Typ	6316V
Produktslag	Spännjärn