



## Inställbart spännjärn, böjt, Spårbredd a: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370720 22
GTIN	4020772071325
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

**Material:**

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

**leveransinnehåll:**

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	22/M20×160
Spårbredd a	22 mm
Spårlängd f	70 mm
Avstånd e spets till spår	59 mm
spännhöjd h	43 - 92 mm
höjd H	30 mm
längd L	200 mm

bredd B	22 mm
Typ	6316V
Produktslag	Spännjärn