

Kroeplin
Längenmesstechnik**Utvändig snabbmätare med ur för rör, mätområde: 0-20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 438560 0-20 |
| GTIN | 2050001036773 |
| Artikelklass | 46Q |

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| avläsning | 0,01 mm |
| mätområde | 0 - 20 mm |
| maximal skänkellängd L (mät djup) | 80 mm |
| minimal hål-Ø | 10 mm |
| mätarets Ø | 65 mm |
| sfärisk spets av hårdmetall Ø | 1,5 mm |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| felgräns | 0,03 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mätteknik | analog |

| | |
|-------------|----------------------|
| Kalibrering | C7 |
| Produktslag | Utvändig snabbgivare |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |