

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning, mätområde: 30-50mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 438950 30-50  |
| GTIN         | 2050001036872 |
| Artikelklass | 46Q           |

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| maximalt spårdjup                 | 7 mm       |
| sfärisk spets av hårdmetall Ø     | 1 mm       |
| minimalt spårdjup                 | 1,5 mm     |
| maximal skänkellängd L (mät djup) | 80 mm      |
| mätområde                         | 30 - 50 mm |
| avläsning                         | 0,01 mm    |
| felgräns                          | 0,03 mm    |
| mätarets Ø                        | 65 mm      |
| Kalibrering                       | C7         |
| IP-skyddsklass                    | IP 65      |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Norm        | Verkstadsnorm                    |
| Mätteknik   | analog                           |
| Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |

### Tjänster

|   |          |
|---|----------|
| DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S      | 023450 S |