

**Gaffelspännjärn, Slitsbredd x totallängd: 11X125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Artikelklass	35A

Beskrivning**Norm:****DIN 6315 C****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	11 mm
Ø Ansats	16 mm
för spännskruvar	M10
totallängd	125 mm
höjd H	20 mm
bredd B	30 mm
Typ	6315C
Produktslag	Spännjärn