

**HOLEX****Tolkstålsrulle 12,7 mm×10 m, C-Stål, Tjocklek: 0,02mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 478504 0,02   |
| GTIN         | 4045197524102 |
| Artikelklass | 42H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

**C-stål** – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (**storlek 0,01 och 0,02 rostfritt**).

**Användningsdata:**

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

**Teknisk beskrivning**

|          |               |
|----------|---------------|
| Tjocklek | 0,02 mm       |
| felgräns | ±2 µm         |
| Norm     | Verkstadsnorm |
| Tolerans | T3            |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Material     | C-Stål       |
| Rullar längd | 10 m         |
| Rullar bredd | 12,7 mm      |
| Produktslag  | Tolkstålband |