



Tjockleksmätare, mätområde: 0-30mm



Beställningsdata

Ordernummer	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Tjockleksmätare med tryckarm. Solid, lackerad ram. Härdade och slipade mätytor.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 30 mm
avläsning	0,1 mm
mätytor – Ø	10 mm
kapacitet	50 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering

C6

TjänsterKalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde
200

023420 200

DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt
mätområde 30

023430 30