

**Folieband 150×2500 mm, olegerat stål, Tjocklek: 0,025mm****Beställningsdata**

Ordernummer	478700 0,025
GTIN	4045197207784
Artikelklass	42H

Beskrivning**Utförande:**

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.

C-Stål – kolstål, material nr 1.0330 (DC01 C490 MA), kallvalsat, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,025 mm
Material	C-Stål
felgräns	±2 µm
Folielängd	2500 mm
Foliebredd	150 mm
Produktnamnsattribut	olegerat stål
Produktslag	Folieband

