



Tolkstålsrulle 6 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	478515 0,2
GTIN	2050001054739
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

C-stål – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (**storlek 0,01 och 0,02 rostfritt**).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,2 mm
felgräns	±6 µm
Norm	Verkstadsnorm
Material	C-Stål
Rullar längd	5 m

Rullar bredd	6 mm
Produktslag	Tolkstålband