

**Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	478505 0,2
GTIN	2050001054852
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

Rostfri– rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005–0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,2 mm
felgräns	±6 µm
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3

Material	rostfritt
Material	Rostfritt stål, INOX
Rullar längd	5 m
Rullar bredd	12,7 mm
Produktslag	Tolkstålband