

HOLEX**Tolkstålsrulle 12,7 mm×10 m, C-Stål, Tjocklek: 0,8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478504 0,8 |
| GTIN | 4045197524232 |
| Artikelklass | 42H |

Beskrivning**Utförande:**

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

C-stål – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (**storlek 0,01 och 0,02 rostfritt**).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------|---------------|
| Tjocklek | 0,8 mm |
| felgräns | ±13 µm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Tolerans | T3 |

| | |
|--------------|--------------|
| Material | C-Stål |
| Rullar längd | 10 m |
| Rullar bredd | 12,7 mm |
| Produktslag | Tolkstålband |