



Tolkstålsrulle 100 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	478530 0,5
GTIN	2050001053961
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

Rostfri– rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005–0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

leveransinnehåll:

Från storlek 0,3 leverans i rulle/ring.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,5 mm
felgräns	±10 µm
Norm	Verkstadsnorm
Material	rostfritt
Material	Rostfritt stål, INOX

Rullar längd	5 m
Rullar bredd	100 mm
Produktslag	Tolkstålband