

Konisk klämhylsa för gängtappar, MK/Ø: 2/9



Beställningsdata

Ordernummer	345000 2/9
GTIN	4045197311689
Artikelklass	37E

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad, hål och utvändig kona slipade.

Användningsdata:

För montering av cylindriska gängtappar och brotschar med fyrkantmedbringare.

Norm:

DIN 6328

Skärdata:

För montering i inställningshylsor, pendelhållare, tapphylsor och flerspindliga maskiner med tätt liggande spindlar.

OBS!:

Inte lämplig för fräsarbeten!

Teknisk beskrivning

För skaft-□	7 mm
För skaft-Ø	9 mm
Produktslag	Klämhylsa