



Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	370810 10
GTIN	4020772073183
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

Material:

Skruvhållfasthet 8.8.

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spårslut	70 mm
Spårbredd a	10 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 101080
spännhöjd h	8 - 37 mm
längd L	100 mm

höjd H	20 mm
bredd B	30 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn