



## Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd: 26X315mm



### Beställningsdata

Ordernummer	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Material:

Lackerat seghärdat stål.

### Teknisk beskrivning

slitsbredd	26 mm
totalängd	315 mm
för spännskruvar	M24
höjd	40 mm
Bredd	70 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn