

**Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370810 12
GTIN	4020772073190
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

Material:

Skruvhållfasthet 8.8.

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1212100
Avstånd e spets till spårslut	90 mm
Spårbredd a	12 mm
spännhöjd h	10 - 48 mm
längd L	125 mm

höjd H	25 mm
bredd B	40 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------