

**Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotal längd: 9X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

Bredd	30 mm
för spännskruvar	M8
total längd	100 mm
slitsbredd	9 mm
höjd	15 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn