



## Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370810 14
GTIN	4020772073206
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

**Användningsdata:**

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

**Material:**

Skruvhållfasthet 8.8.

**leveransinnehåll:**

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

### Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1412100
Spårbredd a	14 mm
Avstånd e spets till spårslut	90 mm
spännhöjd h	10 - 45 mm
längd L	125 mm

höjd H	25 mm
bredd B	40 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn

---

## Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------