

**Spännjärn, DIN 6314, Slitsbredd x totallängd: 11X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371000 11X80
GTIN	4020772070021
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

för spännskruvar	M10
Bredd	30 mm
slitsbredd	11 mm
höjd	15 mm
totallängd	80 mm
Typ	6314
Norm	DIN 6314
Produktslag	Spännjärn