



Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd: 11X125mm



Beställningsdata

Ordernummer	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Artikelklass	35A

Beskrivning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	11 mm
höjd	20 mm
Bredd	30 mm
totalängd	125 mm
för spännskruvar	M10
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn