

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 33X400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 33X400
GTIN	4020772070632
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

höjd	50 mm
Bredd	74 mm
total längd	400 mm
för spännskruvar	M30
slitsbredd	33 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn