

**Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370810 16
GTIN	4020772073244
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

Material:

Skruvhållfasthet 8.8.

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1616125
Avstånd e spets till spårslut	110 mm
Spårbredd a	16 mm
spännhöjd h	13 - 58 mm
längd L	160 mm

höjd H	30 mm
bredd B	50 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------