



Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd: 14X160mm



Beställningsdata

Ordernummer	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Artikelklass	35A

Beskrivning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
totalängd	160 mm
för spännskruvar	M12; M14
slitsbredd	14 mm
Bredd	40 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn