

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 22X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 22X250
GTIN	4020772070564
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

total längd	250 mm
för spännskruvar	M20; M22
höjd	40 mm
Bredd	62 mm
slitsbredd	22 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn