



Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	370810 18
GTIN	4020772073251
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

Material:

Skruvhållfasthet 8.8.

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spårslut	110 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1816125
Spårbredd a	18 mm
spännhöjd h	13 - 56 mm
längd L	160 mm

höjd H	30 mm
bredd B	50 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------