

**Spännjärn, DIN 6314, Slitsbredd x total längd: 14X125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

höjd	20 mm
total längd	125 mm
för spännskruvar	M12; M14
Bredd	40 mm
slitsbredd	14 mm
Typ	6314
Norm	DIN 6314
Produktslag	Spännjärn