



## Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotal längd: 14X200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

### Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M12; M14
höjd	25 mm
Bredd	40 mm
total längd	200 mm
slitsbredd	14 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn