

**Gaffelspännjärn, avbackade, Spårbredd a: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370810 20
GTIN	4020772073268
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

Material:

Skruvhållfasthet 8.8.

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 2020160
Spårbredd a	20 mm
Avstånd e spets till spårslut	135 mm
spännhöjd h	16 - 77 mm
längd L	200 mm

höjd H	40 mm
bredd B	60 mm
Typ	6315V
Produktslag	Spännjärn