

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotalängd: 9X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

totalängd	80 mm
för spännskruvar	M8
slitsbredd	9 mm
Bredd	25 mm
höjd	15 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn