

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd xtotal längd: 7X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M6
total längd	60 mm
Bredd	20 mm
slitsbredd	7 mm
höjd H	20 mm
Höjd H ₂	10 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn