

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 26X200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 26X200
GTIN	4020772070588
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

höjd	40 mm
Bredd	66 mm
för spännskruvar	M24
total längd	200 mm
slitsbredd	26 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn