

**Garant****Spiralborr HSS W, obelagd, Ø DC h8: 3,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114200 3,7
GTIN	4045197015457
Artikelklass	11B

**Beskrivning****Utförande:**

Normal kärna utan kärnkona.

Exakt spets slipning.

Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.

Blank slipad yta.

Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

**Teknisk beskrivning**

Spännspårlängd $L_c$	39 mm
Antal skär Z	2
Nominell Ø $D_c$	3,7 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter $D_s$	3,7 mm
totallängd L	70 mm
Matning f i långspånande aluminium plast	0,05 mm/v
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	33,5 mm
Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Cylindriskt skaft

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	W
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		