

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 11X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

höjd	20 mm
Bredd	31 mm
slitsbredd	11 mm
för spännskruvar	M10
total längd	100 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn