

Garant**Spiralborr med hårdmetallspets, obelagd, Ø DC h8: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121150 10
GTIN	4045197471475
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckat med hårdmetallskär. Slipat mellan spetsarna.
Skaft med medbringartapp för användning i klämhylsor.

OBS!:

Spånsparlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	56 mm
Matning f i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/v
Nominell Ø D_c	10 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	100 mm
Norm	DIN 8037
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	41 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HM K20
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	140 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		