

**Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd:
18X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371400 18X250
GTIN	4020772070915
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M16; M18
höjd	30 mm
Bredd	50 mm
totalängd	250 mm
slitsbredd	18 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn