

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd xtotal längd: 9X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 9X80
GTIN	4020772071035
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	9 mm
total längd	80 mm
för spännskruvar	M8
Bredd	25 mm
höjd H	24 mm
Höjd H ₂	12 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn