

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd xtotalängd: 26X200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

för spännskruvar	M24
Bredd	70 mm
slitsbredd	26 mm
totalängd	200 mm
höjd H	70 mm
Höjd H <sub>2</sub>	35 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn