

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd x totalängd: 26X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 26X250
GTIN	4020772070595
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

för spännskruvar	M24
totalängd	250 mm
höjd	40 mm
slitsbredd	26 mm
Bredd	66 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn