



Spännjärn med plastkåpa, Spårbredd a: 10 mm



Beställningsdata

Ordernummer	370820 10
GTIN	4020772100285
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Spännjärn med plastkåpa och fast förankrad tryckplatta.

Fördel:

Lätt och viktbesparande konstruktion. Variabel och snabb inställningsmöjlighet av avståndet till arbetsstycket. Inga ytterligare underlägg krävs för att nå önskad spännhöjd. Underläggsbrickan är fast förankrad i spännjärnet.

leveransinnehåll:

Komplett med spänskruv DIN 787.

spännhöjd h: 0 - 15 mm

T-spårskruv DIN 787, nr 375300: 10/M10×80

längd L: 80 mm

bredd B: 44 mm

höjd H: 32 mm

Teknisk beskrivning

Spårbredd a	10 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	10/M10×80
spännhöjd h	0 - 15 mm

längd L	80 mm
höjd H	32 mm
bredd B	44 mm
Typ	6310
Produktslag	Spännjärn