

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd x totallängd: 11X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 11X100
GTIN	4020772071042
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	11 mm
totallängd	100 mm
för spännskruvar	M10
Bredd	30 mm
höjd H	30 mm
Höjd H ₂	15 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn