

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 14X160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M12; M14
Bredd	38 mm
total längd	160 mm
slitsbredd	14 mm
höjd	25 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn