

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 26X315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 26X315
GTIN	4020772070601
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

total längd	315 mm
Bredd	66 mm
höjd	40 mm
för spännskruvar	M24
slitsbredd	26 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn