



## Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd: 22X315mm



### Beställningsdata

Ordernummer	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Material:

Lackerat seghärdat stål.

### Teknisk beskrivning

slitsbredd	22 mm
Bredd	60 mm
för spännskruvar	M20; M22
totalängd	315 mm
höjd	40 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn