

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd x total längd: 14X125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	40 mm
slitsbredd	14 mm
för spännskruvar	M12; M14
total längd	125 mm
höjd H	40 mm
Höjd H <sub>2</sub>	20 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn