



Spännjärn med plastkåpa, Spårbredd a: 14 mm



Beställningsdata

Ordernummer	370820 14
GTIN	4020772376895
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Spännjärn med plastkåpa och fast förankrad tryckplatta.

Fördel:

Lätt och viktbesparande konstruktion. Variabel och snabb inställningsmöjlighet av avståndet till arbetsstycket. Inga ytterligare underlägg krävs för att nå önskad spännhöjd. Underläggsbrickan är fast förankrad i spännjärnet.

leveransinnehåll:

Komplett med spänskruv DIN 787.

spännhöjd h: 0 - 33 mm

T-spårskruv DIN 787, nr 375300: storlek 1412125

längd L: 125 mm

bredd B: 57 mm

höjd H: 49,5 mm

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1412125
Spårbredd a	14 mm
spännhöjd h	0 - 33 mm

längd L	125 mm
höjd H	49,5 mm
bredd B	57 mm
Typ	6310
Produktslag	Spännjärn