



Magnetmätstativ med fininställning på stängen, Typ: N1



Beställningsdata

Ordernummer	441190 N1
GTIN	7290005394287
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

Finjustering på mäturshållaren.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Teknisk beskrivning

Pelarens diameter D_2	14 mm
Tvärarmens diameter D_1	12 mm
Pelarens höjd L_2	203 mm
Tvärarmens längd L_1	185 mm

magnetfot, bredd	50 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
magnetfot, längd	60 mm
magnetfot, höjd	55 mm
hållkraft ca.	800 N
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ 1	442120 1
Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar-Ø på mätstativ 12/14 mm	440351 12/14
Fäste för Vario mätur Typ FA1500	440401 FA1500
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0