

HÖRGER & GÄSSLER

Hydrauliskt magnetmätstativ (med fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 550mm



Beställningsdata

Ordernummer

440800 550

GTIN

2050001652843

Artikelklass

46Q

Beskrivning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkräften kan regleras steglöst. **Ledarmarna** kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. **Hållare för mätur** med skaft-Ø 8 mm eller prisma.

Magnetfot med V-spår i botten. Kraftfull permanentmagnet. Vred för att koppla in och ur magnetkraften. Magnetkraften verkar via den platta baksidan och V-spåret på fotens undersida.

leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 2.

OBS!:

Hydrauliska mätstativ kan vid **öppen fastspänning** klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I **fastspänt tillstånd** kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Teknisk beskrivning

magnetfot, längd	81 mm
magnetfot, bredd	50 mm
anslutningsgänga	M10 utvändig gänga
hållkraft ca.	1000 N
kapacitet	550 mm
magnetfot, höjd	55 mm
anslutningsgångens placering	sidan
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Reservkolv Typ 4	440830 4
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Hållare för mätur	440860
Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859