



Magnetmätstativ med fininställning på stängan, Typ: N2



Beställningsdata

Ordernummer	441190 N2
GTIN	7290005395055
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

Finjustering på mäturshållaren.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Tvärarmens diameter D_1 : 16 mm

Tvärarmens längd L_1 : 225 mm

Pelarens diameter D_2 : 16 mm

Pelarens höjd L_2 : 260 mm

anslutningsgänga: M8 utvändig gänga

hållkraft ca.: 1000 N

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
Pelarens diameter D_2	16 mm
magnetfot, höjd	55 mm
Tvårmens längd L_1	225 mm
hållkraft ca.	1000 N
magnetfot, längd	75 mm
magnetfot, bredd	50 mm
Pelarens höjd L_2	260 mm
Tvårmens diameter D_1	16 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar- \emptyset på mätstativ 16/16 mm	440351 16/16
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 0	442140 0
Fäste för Vario mätur Typ FA1500	440401 FA1500
Stativfot Typ 1	442120 1
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0